


E80393



RFID标签

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



应用		
应用		金属容器的RFID译码
电气数据		
工作频率	[MHz]	860...930
存储大小	[bit]	512
存储器型号		EEPROM
芯片类型		Impinj Monza 4QT
标签标识符(TID)	[Byte]	64
电子产品代码(EPC)		96 bit; (可扩展: 128 bit)
RFID标准		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
读周期最大值		无限
写周期最大值		100000
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	71.6
尺寸	[mm]	53 x 139.2 x 14.9
原材料		外壳: 聚碳酸酯-ABS
注释		
包装单位		1 件

E80393



RFID 标签

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

其他数据

读取距离 (m)

DTE80x	2
DTE90x	1.9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2