


O2M200

用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机

O2MXOOKG/A1/GM/78



产品特征

图像分辨率	[px]	680 x 480
孔径角	[°]	78

应用

特殊的性能	屏蔽的电缆
-------	-------

电气数据

工作电压	[V]	8...32 DC
电流损耗	[mA]	< 150; (包含圆盘加热)
过压保护		有
图像传感器		1/4" 4:3 VGA CMOS图像传感器彩色

O2M200



用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机

O2MXOOKG/A1/GM/78

接通峰值电流	[mA]	700			
接通峰值电流持续时间	[ms]	2			
输出					
视频输出	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω				
监控范围					
像场大小	[mm]	工作距离	像场		
		1000	1500 x 1100		
		2000	3000 x 3200		
		5000	7500 x 5500		
图像分辨率	[px]	680 x 480			
圆柱形孔径角	[°]	78			
孔径角	[°]	78			
光灵敏度	[LUX]	< 0.05			
动态范围	[dB]	> 80			
工作条件					
环境温度	[°C]	-40...85			
存储温度	[°C]	-40...125			
外壳防护等级	IP 68; IP 69K; (最大值 10 m水深/最大值 30分钟(ISO 20653): IP 68; (ISO 20653): IP 69K)				
认证/测试					
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-4			工业环境	
	DIN EN 61000-6-2			工业环境	
	UN-ECE R10				
抗冲击				50 g	
抗震	频率范围 24...2000 Hz			(15.3 x 9.81 m/s²)rms	
	PSD (g²/Hz)			0.04...0.1	
喷盐试验	IEC 60068-5-52				
机械技术数据					
重量	[g]	311			
尺寸	[mm]	Ø 55.5 / L = 51.3			
原材料	外壳: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 前面透镜: 浮法玻璃 化学硬化				
附件					
供货范围	安装夹子:, E2M210				
	螺栓: 2 x M6 x 20				
	垫圈				
	螺母: 2 x M6, 自锁				
注释					
包装单位	1 件				

O2M200




用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机

O2MXOOKG/A1/GM/78

电气连接

电缆: 0.5 m, 屏蔽

接插件: 1 x M16; 译码: A; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



1	同轴电缆芯 视频信号
2	同轴电缆屏蔽 视频GND
3	U+
4	0 V