





应用	
特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级	II
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	4
当前负载总数最大值 [A]	12
输出	
电气设计	PNP
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80




分配盒

ZDO8H05HMSS0015H19

环境温度变化	[°C]	-5...60	
外壳防护等级		IP 67; IP 68	
机械技术数据			
重量	[g]	2261	
尺寸	[mm]	22 x 54 x 127	
原材料		PA	
模制主体材料		PA	
中央分配器的端口数量		8	
接插件型号		M12	
牵引链适用性		有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径	
	弯曲周期	> 2 Mio.	
显示器/操作件			
显示	开关状态	16 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
附件			
供货范围		保护盖: 2	
		标签: 8	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
电缆: 15 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)			
电气连接 - 插槽			
接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm			
			



接口



- 芯线颜色：
- BK = 黑色
 - BN = 棕色
 - BU = 蓝色
 - GN = 绿色
 - GY = 灰色
 - PK = 粉红色
 - RD = 红色
 - VT = 紫色
 - WH = 白色
 - YE = 黄色

EBC042

分配盒

ZDO8H05HMSS0015H19

