


O2M203



用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机

O2MXOOKG/A1/GM/115/M



产品特征		
图像分辨率	[px]	680 x 480
孔径角	[°]	115
应用		
特殊的性能		屏蔽的电缆
应用		集成镜像功能
电气数据		
工作电压	[V]	8...32 DC
电流损耗	[mA]	< 150; (包含圆盘加热)
过压保护		有

O2M203



用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

图像传感器		1/4" 4:3 VGA CMOS图像传感器彩色				
接通峰值电流		[mA]	700; (t = 2 ms)			
输出						
视频输出		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 V _{tt} / 75 Ω				
监控范围						
像场大小		[mm]	工作距离	像场		
			1000	3000 x 2200		
			2000	6000 x 4400		
			5000	15000 x 11000		
图像分辨率		[px]	680 x 480			
圆柱形孔径角		[°]	115			
孔径角		[°]	115			
工作条件						
环境温度		[°C]	-40...85			
存储温度		[°C]	-40...125			
外壳防护等级		IP 68; IP 69K; (最大值 10 m水深/最大值 30分钟(ISO 20653): IP 68; (ISO 20653): IP 69K)				
认证/测试						
EMC电磁兼容		DIN EN 61000-6-4		工业环境		
		DIN EN 61000-6-2		工业环境		
		UN-ECE R10				
抗冲击				50 g		
抗震		频率范围 24...2000 Hz		(15.3 x 9.81 m/s²) _{rms}		
		PSD (g²/Hz)		0.04...0.1		
喷盐试验		IEC 60068-5-52				
机械技术数据						
重量		[g]	313			
尺寸		[mm]	Ø 55.5 / L = 51.3			
原材料		外壳: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 前面透镜: 浮法玻璃 化学硬化				
附件						
供货范围		安装夹子:, E2M210				
		螺栓: 2 x M6 x 20				
		垫圈				
		螺母: 2 x M6, 自锁				
注释						
包装单位		1 件				

O2M203




用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

电气连接

电缆: 0.5 m

接插件: 1 x M16; 译码: A; 屏蔽连接电缆: 有



1	同轴电缆芯 视频信号
2	同轴电缆屏蔽 视频GND
3	U+
4	0 V