





应用

特殊的性能	镀金触点
电气数据	
工作电压	[V] 15...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级	III
每个模块/插槽最大电流负载	[A] 2
当前负载总数最大值	[A] 2
输出	
电气设计	PNP




分配盒

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67; IP 68; (1m / 7天)
机械技术数据		
重量	[g]	150.5
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量		10
接插件型号		M8
显示器/操作件		
显示	开关状态	10 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
附件(可选)		保护盖: M8, E73005
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M12; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm		
		

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 / 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm

