




应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
与油漆兼容		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 30 DC
防护等级		II
输入功率最大值	[mW]	组II: 1000; 组 III: 1000
当前负载总数最大值	[A]	1
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
注意环境温度		如果在防爆区域使用：环境温度必须遵守产品规定的温度
外壳防护等级		IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K)
认证/测试		
许可证		BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX标记		Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
		Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
		Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
		Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
		Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

ENC01A




带插座连接电缆

ADOGH040MSN0002H04/1G/1D

安全分类		
内部电容最大值	[nF]	0.2
内部电感最大值	[μH]	4
机械技术数据		
重量	[g]	101.8
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
原材料	外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM	
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的	
注释		
注释	如果在易爆区域使用该传感器, 请确保用于安全工作的特殊条件。 请您必须严格遵守操作使用说明书的规定(易爆区域的保护条例)。	
包装单位	1 件	

电气连接	
电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 蓝色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)	
电气连接 - 插座	
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm	



接口	
1 2 3 4 BN WH BU BK	
BK =	芯线颜色: 黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色