


EVC709

带插座连接电缆
ADOGH040MSP0020H04



应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
环境温度变化	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	1316
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
原材料		外壳: TPU 桔黄色；密封圈: FKM
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
包装单位		1 件

EVC709



带插座连接电缆


ADOGH040MSP0020H04

电气连接


电缆: 20 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口



芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色