
EVC130

带插座连接电缆

ADOAH043MSS0020H04



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
注意环境温度		cULus: ...75
环境温度变化	[°C]	-25...90
注意环境温度（ 移动的 ）		cULus: ...75
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
MTTF	[年]	20027
机械技术数据		
重量	[g]	568.7
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
原材料		外壳：TPU 黑色透明的；密封圈：FKM
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
牵引链适用性		有

EVC130

带插座连接电缆

ADOAH043MSS0020H04

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

显示器/操作件

显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释


包装单位	1 件

电气连接


电缆: 20 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口



芯线颜色:

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
WH = 白色