


OGE302

对射式光电开关接收装置
OGE-DPKG/6M



产品特点		
光线种类		红光
外壳		螺纹结构
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	10
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
输出		
电气设计		PNP
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150; (200 (...60 °C))
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 20
检测距离可设		否
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	


OGE302



对射式光电开关接收装置

OGE-DPKG/6M

MTTF	[年]	1112
机械技术数据		
重量	[g]	255.8
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 68.6
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳：不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈：EPDM
透镜材料		PMMA
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母：2
注释		
注释		按照cULus工作电压”电源级2”
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
接口		



芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色



图表

过量增益图

