


OGE382



对射式光电开关接收装置
OGE-DNKG/US/V4A/CUBE



产品特征		
光线种类		红光
外壳		带M18螺纹的方形设计
应用		
功能原理		对射式光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	16
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	662
输出		
电气设计		NPN
输出功能		暗通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
发射器/接收器		接收装置
检测距离	[m]	< 15
检测距离可设		否
接口		
通信接口		IO-Link



对射式光电开关接收装置

OGE-DNKG/US/V4A/CUBE

传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	2.5	
IO-Link过程数据（ 周期性 ）	功能	位长
	设备状态	4
	二进制开关信息	1
IO-Link功能（ 非周期性 ）	应用特定标签；运行小时数计数器；开关循环数计数器	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1137
注释	更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...80
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	961
UL认证	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Class 2
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	78.5
外壳	带M18螺纹的方形设计	
尺寸	[mm]	52.9 x 20 x 34.6
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	不锈钢（ 630/1. 4542 /17-4 PH ）； PEI	
透镜材料	PEI	
透镜校准	侧面的镜组	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	锁定螺母: 1, 特种钢	
注释		
包装单位	1 件	



对射式光电开关接收装置


OGE-DNKG/US/V4A/CUBE

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口



4

OUT / IO-Link



图表

过量增益图

