


OPU205

叉式光电传感器
OPU-FCKG/IO-LINK/AS



- 1 电位计灵敏度
- 2 输出功能开关



产品特征

光线种类	红光
------	----

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗	[mA]	< 30
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	660

输出

电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式; (可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	1
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	5000

OPU205



叉式光电传感器

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

最小的可识别物体直径	[mm]	0.5
------------	------	-----

接口

通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	3.2
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1104

工作条件

环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级	IP 67	

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	709

机械技术数据

重量	[g]	296.5
尺寸	[mm]	144 x 12 x 90
叉式光电深度D	[mm]	60
叉式光电宽度W	[mm]	120
原材料	外壳: 模压铸锌 黑色铝阳极氧化处理; 透镜: 玻璃	

显示器/操作件


显示	开关状态	1 x LED, 黄色
----	------	-------------

注释

注释	按照cULus工作电压"电源级2"	
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M8; 译码: A





接口



4

OUT / IO-Link