


PM1715

齐平式压力传感器

PM-006-REA01-E-ZVG/US



- 1 带密封环的槽 (DIN EN ISO 1179-2)
- 2 外螺纹 G1 (Aseptoflex Vario)
- 3 用于密封环槽



产品特征			
输入和输出总数	数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1		
测量范围	-1...6 bar	-14.5...87 psi	-100...600 kPa
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario		
应用			
特殊的性能	镀金触点		
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件		
温度监控	否		
应用	可齐平安装, 适用于食品饮料行业		
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质		
介质温度 [°C]	-25...150		
爆破压力最小值	100 bar	1450 psi	10000 kPa
抗压强度	30 bar	435 psi	3000 kPa
耐真空 [mbar]	-1000		
压力	相对压力; 真空		
齐平安装	有		
允许工作压力的最大值 (用于 应用程序符合CRN标准) [bar]	30		
电气数据			
工作电压 [V]	18...30 DC		

PM1715



齐平式压力传感器

PM-006-REA01-E-ZVG/US

绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防护等级		III	
反相保护		有	
Watchdog集成看门狗电路		有	
2-线			
电流损耗	[mA]	3.5...21.5	
开机延迟时间	[s]	1	
3-线			
电流损耗	[mA]	< 45	
开机延迟时间	[s]	0.5	
总的输入/输出			
输入和输出总数		数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1	
输出			
输出数量		2	
输出信号		模拟信号; IO-Link; (可配置)	
数字输出数量		1; (IO-Link)	
模拟输出数量		1	
模拟电流输出	[mA]	4...20; (可调整量程)	
负载最大值	[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)	
短路保护		有	
过载保护		有	
测量/设定范围			
测量范围		-1...6 bar	-14.5...87 psi
测量值起点		-1...4.8 bar	-14.5...69.6 psi
测量值终点		0.2...6 bar	2.9...87 psi
设定步距		0.02 bar	0.05 psi
出厂设定			ASP = 0.0 bar
			AEP = 6.0 bar
精度/偏差			
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)	
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,2; (线性度包括迟滞和重复精度, 限值设置符合DIN EN IEC 62828-1)	
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)	
温度范围内的总偏差	温度范围	总偏差	
	-25...15 °C	特征曲线偏差 ± 0,05 测量范围值的% / 10 K	
	15...80 °C	特征曲线偏差	
	80...150 °C	特征曲线偏差 ± 0,1 测量范围值的% / 10 K	
注释		详情请参见“图示和图表”章节	
反应时间			
用于模拟量输出的阻尼 (dAA)	[s]	0...4	
2-线			
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	30	
3-线			
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	7	

PM1715



齐平式压力传感器

PM-006-REA01-E-ZVG/US


接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A	
模拟过程数据	3	
处理周期最小值	[ms]	3.2
IO-Link压力分辨率	[bar]	0.002
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签; 内部温度	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	663
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 67; IP 68; IP 69K	
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	323
注意许可证	出厂证书可在 www.factory-certificate.ifm 下载	
UL认证	UL认证编号	J021
机械技术数据		
重量	[g]	308
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT	
材料(接液部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
开关动作寿命	1亿	
拧紧扭矩	[Nm]	35
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		

PM1715

齐平式压力传感器
PM-006-REA01-E-ZVG/US



接口



- 1 用于2线操作的连接 (模拟)
- 2 用于3线操作的连接 (模拟 / IO-Link)
- OUT1 : IO-Link
- OUT2 : 模拟量输出

图表

环境温度对精度的影响

