


PN2597

带显示屏的压力传感器

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV



- 1 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
2 LED灯 显示单位 / 开关状态
3 编程按钮
4 外壳的上半部分可旋转 345°
5 密封圈



产品特点

输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1				
测量范围	-0.05...1 bar	-50...1000 mbar	-0.72...14.5 psi	-20.1...401.5 inH2O	-5...100 kPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹: M5				

应用

特殊的性能	镀金触点		
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件		
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
介质温度 [°C]	-25...80		
爆破压力最小值	30000 mbar	450 psi	3000 kPa
抗压强度	10000 mbar	145 psi	1000 kPa
耐真空 [mbar]	-1000		
压力	相对压力; 真空		

电气数据

工作电压 [V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA]	< 35
绝缘电阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级	III



带显示屏的压力传感器

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV

反相保护	有
开机延迟时间 [s]	0.3
Watchdog集成看门狗电路	有

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输出数量：2; 模拟输出数量：1
---------	--------------------

输出

输出数量	2
输出信号	开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计	PNP/NPN
数字输出数量	2
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250
开关频率DC [Hz]	< 500
模拟输出数量	1
模拟电流输出 [mA]	4...20; (可调整量程 1:5)
负载最大值 [Ω]	500
模拟电压输出 [V]	0...10; (可调整量程 1:5)
负载电阻最小值 [Ω]	2000
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

测量/设定范围

测量范围	-0.05...1 bar	-50...1000 mbar	-0.72...14.5 psi	-20.1...401.5 inH2O	-5...100 kPa
测量值起点	-50...800 mbar	-0.72...11.6 psi	-20...321 inH2O	-5...80 kPa	
测量值终点	150...1000 mbar	2.18...14.5 psi	60.5...401.5 inH2O	15...100 kPa	

Factory setting / CMPT = 2

开关点, SP	-44...1000 mbar	-0.64...14.5 psi	-17.5...401.5 inH2O	-4.4...100 kPa
复原点, rP	-48...996 mbar	-0.7...14.44 psi	-19...400 inH2O	-4.8...99.6 kPa
SP与rP间的最小距离	6 mbar	0.06 psi	2 inH2O	0.6 kPa
设定步距	2 mbar	0.02 psi	0.5 inH2O	0.2 kPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

开关点, SP	-44...1000 mbar	-0.63...14.5 psi	-17.5...401.5 inH2O	-4.4...100 kPa
复原点, rP	-48...996 mbar	-0.69...14.44 psi	-19.2...399.8 inH2O	-4.8...99.6 kPa
SP与rP间的最小距离	5 mbar	0.06 psi	1.7 inH2O	0.5 kPa
设定步距	1 mbar	0.01 psi	0.1 inH2O	0.1 kPa

精度/偏差

开关点精度 [测量范围值的%]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6个月)



带显示屏的压力传感器

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV

温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)	
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)	
注释	DNV GL认证标准条件下的开关点精度，线性度误差：< ± 1%/ < ± 1%		
反应时间			
反应时间	[ms]	< 1.5	
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0...50	
阻尼过程值dAP	[s]	0...4	
用于模拟量输出的阻尼 (dAA)	[s]	0...4	
模拟输出响应时间最大值	[ms]	3	
软件/编程			
参数设定	迟滞/窗口；常开/常闭；ON延迟、关断延时；阻尼；显示单位；电流/电压输出		
接口			
通信接口	IO-Link		
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI标准	IEC 61131-9		
SIO模式	有		
必需的mater port type	A; (当引脚2未连接时: B)		
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID	
	Factory setting / CMPT = 2	465	
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	976	
注释	更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件		
Factory setting / CMPT = 2			
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
处理周期最小值	[ms]	2.3	
IO-Link压力分辨率	[mbar]	1	
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长	
	压力	14	
	二进制开关信息	2	
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签		
Status_B High Resolution / CMPT = 3			
外形	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)		
处理周期最小值	[ms]	3	
IO-Link压力分辨率	[mbar]	0.5	
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长	
	压力	16	
	设备状态	4	
IO-Link功能(非周期性)	二进制开关信息	2	
	应用特定标签		



带显示屏的压力传感器

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	138
UL认证	UL认证编号	J012
承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据		
重量	[g]	263
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷)；FKM	
开关动作寿命	1亿	
拧紧扭矩	[Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩；取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹:M5	
过程连接密封	FKM (DIN EN ISO 1179-2)	
已集成限制器元件	否(可以改装)	
显示器/操作件		
显示	显示单位	3 x LED, 绿色 (bar, psi, MPa)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的		
		


PN2597



带显示屏的压力传感器

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV

接口



OUT1	开关输出 IO-Link
OUT2	开关输出 模拟量输出
	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色