

PN5000




带显示屏的压力传感器

PN-400-SBR14-HFPKG/US/ IV

該產品即將/已停產

替代产品：PN7070

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



- 1 字母数字显示 4位数字
- 2 LED灯 显示单位 / 开关状态
- 3 编程按钮



产品特征

输入和输出总数	数字输出数量：1		
测量范围	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹		

应用

特殊的性能	镀金触点		
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
由条件地适用于	用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求		
介质温度 [°C]	-25...80		
爆破压力最小值	1000 bar	14500 psi	100 MPa
抗压强度	600 bar	8700 psi	60 MPa
压力	相对压力		

电气数据

工作电压 [V]	18...36 DC; (按照SELV/PELV)		
电流损耗 [mA]	< 50		
绝缘电阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)		

PN5000



带显示屏的压力传感器

PN-400-SBR14-HFPKG/US/ IV

防护等级	III		
反相保护	有		
过压保护	有; (< 40 V)		
开机延迟时间 [s]	0.3		
Watchdog集成看门狗电路	有		
总的输入/输出			
输入和输出总数	数字输出数量: 1		
输出			
输出数量	1		
输出信号	开关信号		
电气设计	PNP		
数字输出数量	1		
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)		
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2		
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	250		
开关频率DC [Hz]	< 170		
短路保护	有		
短路保护类型	脉冲		
测量/设定范围			
测量范围	0...400 bar	0...5800 psi	0...40 MPa
开关点, SP	4...400 bar	60...5790 psi	0.4...40 MPa
复原点, rP	2...398 bar	30...5760 psi	0.2...39.8 MPa
设定步距	2 bar	30 psi	0.2 MPa
出厂设定		SP1 = 100 bar	rP1 = 92 bar
精度/偏差			
开关点精度 [测量范围值的%]	< ± 0,5		
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K)		
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)		
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,25		
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)		
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)		
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]	0,2; (0...80 °C)		
反应时间			
可编程的延迟时间dS, dr [s]	0; 0,2...50		
软件/编程			
参数设定	迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位		
工作条件			
环境温度 [°C]	-20...80		
存储温度 [°C]	-40...100		
外壳防护等级	IP 67		

PN5000



带显示屏的压力传感器

PN-400-SBR14-HFPKG/US/ IV

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	231

机械技术数据		
重量	[g]	271.4
原材料	不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM	
开关动作寿命	1亿	
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹	

显示器/操作件		
显示	显示单位	3 x LED, 绿色
	开关状态	LED, 黄色
	功能显示	字母数字显示, 4位数字
	测量值	字母数字显示, 4位数字

注释		
包装单位	1 件	

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口		
----	--	--

