

PN7071

带显示屏的压力传感器

PN-250-SER14-QFRKG/US/ IV



- 1 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
- 2 LED灯 显示单位 / 开关状态
- 3 编程按钮
- 4 外壳的上半部分可旋转 345°



产品特征			
输入和输出总数	数字输出数量：2		
测量范围	0...250 bar	0...3620 psi	0...25 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹		
应用			
特殊的性能	镀金触点		
测量元件	金属膜片		
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
介质温度	-25...80		
爆破压力最小值	1100 bar	15950 psi	110 MPa
抗压强度	500 bar	7250 psi	50 MPa
耐真空	-1000		
压力	相对压力		
电气数据			
工作电压	18...30 DC; (按照SELV/PELV)		
电流损耗	< 35		
绝缘电阻最小值	100; (500 V DC)		
防护等级	III		
反相保护	有		
开机延迟时间	< 0.3		



带显示屏的压力传感器

PN-250-SER14-QFRKG/US/ IV

Watchdog集成看门狗电路		有		
总的输入/输出				
输入和输出总数		数字输出数量: 2		
输出				
输出数量		2		
输出信号		开关信号; IO-Link; (可配置)		
电气设计		PNP/NPN		
数字输出数量		2		
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)		
开关量输出DC电压降最大值 [V]		2.5		
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]		150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))		
开关频率DC [Hz]		< 170		
短路保护		有		
短路保护类型		脉冲		
过载保护		有		
测量/设定范围				
测量范围		0...250 bar	0...3620 psi	0...25 MPa
Factory setting / CMPT = 2				
开关点, SP		2...250 bar	40...3620 psi	0.2...25 MPa
复原点, rP		1...249 bar	20...3600 psi	0.1...24.9 MPa
SP与rP间的最小距离		2 bar	20 psi	0.2 MPa
设定步距		1 bar	20 psi	0.1 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3				
开关点, SP		2...250 bar	30...3626 psi	0.2...25 MPa
复原点, rP		1...249 bar	12...3608 psi	0.1...24.9 MPa
SP与rP间的最小距离		2 bar	19 psi	0.2 MPa
设定步距		1 bar	1 psi	0.1 MPa
精度/偏差				
开关点精度 [测量范围值的%]		< ± 0,5		
重复精度 [测量范围值的%]		< ± 0,1; (温度波动< 10 K)		
特征曲线偏差 [测量范围值的%]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)		
滞后偏差 [测量范围值的%]		< ± 0,25		
长时间稳定性 [测量范围值的%]		< ± 0,05; (每6个月)		
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]		0,2; (-25...80 °C)		
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]		0,2; (-25...80 °C)		
反应时间				
反应时间 [ms]		< 3		
可编程的延迟时间dS, dr [s]		0...50		
软件/编程				
参数设定		迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位		



带显示屏的压力传感器

PN-250-SER14-QFRKG/US/ IV

接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A; (当引脚2未连接时: B)	
模拟过程数据	1	
二位输出过程数据	2	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	Factory setting / CMPT = 2	400
	PN7001	308
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	598
注释	更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件	
Factory setting / CMPT = 2		
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
处理周期最小值 [ms]	2.3	
IO-Link压力分辨率 [bar]	1	
IO-Link压力分辨率 [MPa]	0.1	
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	压力	14
	二进制开关信息	2
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签	
Status_B High Resolution / CMPT = 3		
外形	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
处理周期最小值 [ms]	3	
IO-Link压力分辨率 [bar]	0.1	
IO-Link压力分辨率 [MPa]	0.01	
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	压力	16
	设备状态	4
	二进制开关信息	2
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签	
工作条件		
环境温度 [°C]	-25...80	
存储温度 [°C]	-40...100	
外壳防护等级	IP 65; IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	214	
UL认证	UL认证编号	J003

PN7071



带显示屏的压力传感器

PN-250-SER14-QFRKG/US/ IV

承压设备指令	良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体
--------	------------------------------

机械技术数据

重量	[g]	239.2
原材料		stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 不锈钢 (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
材料(接液部件)		stainless steel (630/1.4542/17-4 PH)
开关动作寿命		1亿
拧紧扭矩	[Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩；取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口		螺纹连接 G 1/4 内螺纹
已集成限制器元件		否(可以改装)

显示器/操作件

显示	显示单位	3 x LED, 绿色 (bar, psi, MPa)
	开关状态	2 x LED, 黄色
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口



OUT1	开关输出 IO-Link
OUT2	开关输出 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色