

PN7093

带显示屏的压力传感器

PN-025-RER14-QFRKG/US/ IV



- 1 字母数字显示 4位数字 红色/绿色
- 2 LED灯 显示单位 / 开关状态
- 3 编程按钮
- 4 外壳的上半部分可旋转 345°



产品特征			
输入和输出总数	数字输出数量：2		
测量范围	0...25 bar	0...362 psi	0...2.5 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 内螺纹		
应用			
特殊的性能	镀金触点		
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件		
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
由条件地适用于	当介质是气体，应用范围的压力最大值 25 bar 。		
介质温度	[°C] -25...80		
爆破压力最小值	350 bar	5075 psi	35 MPa
抗压强度	150 bar	2175 psi	15 MPa
耐真空	[mbar] -1000		
压力	相对压力		
电气数据			
工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)	
电流损耗	[mA]	< 35	
绝缘电阻最小值	[MΩ]	100; (500 V DC)	
防护等级		III	
反相保护		有	

PN7093



带显示屏的压力传感器

PN-025-RER14-QFRKG/US/ IV

开机延迟时间	[s]	< 0.3	
Watchdog集成看门狗电路		有	
总的输入/输出			
输入和输出总数		数字输出数量: 2	
输出			
输出数量		2	
输出信号		开关信号; IO-Link; (可配置)	
电气设计		PNP/NPN	
数字输出数量		2	
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)	
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5	
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))	
开关频率DC	[Hz]	< 170	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
测量/设定范围			
测量范围		0...25 bar	0...362 psi 0...2.5 MPa
Factory setting / CMPT = 2			
开关点, SP		0.2...25 bar	4...362 psi 0.02...2.5 MPa
复原点, rP		0.1...24.9 bar	2...360 psi 0.01...2.49 MPa
SP与rP间的最小距离		0.2 bar	2 psi 0.02 MPa
设定步距		0.1 bar	2 psi 0.01 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3			
开关点, SP		0.2...25 bar	3...363 psi 0.02...2.5 MPa
复原点, rP		0.1...24.9 bar	1...361 psi 0.01...2.49 MPa
SP与rP间的最小距离		0.2 bar	2 psi 0.02 MPa
设定步距		0.1 bar	1 psi 0.01 MPa
精度/偏差			
开关点精度	[测量范围值的%]	< ± 0,5	
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K)	
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)	
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,25	
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,05; (每6个月)	
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)	
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)	
反应时间			
反应时间	[ms]	< 3	
可编程的延迟时间dS, dr	[s]	0...50	




软件/编程		
参数设定	迟滞/窗口；常开/常闭；输出极性；ON延迟、关断延时；阻尼；显示单位	
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A;（当引脚2未连接时：B)	
模拟过程数据	1	
二位输出过程数据	2	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	Factory setting / CMPT = 2	402
	PN7003	310
	Status_B High Resolution / CMPT = 3	600
注释	更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件	
Factory setting / CMPT = 2		
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
处理周期最小值 [ms]	2.3	
IO-Link压力分辨率 [bar]	0.1	
IO-Link压力分辨率 [MPa]	0.01	
IO-Link过程数据（周期性）	功能	位长
	压力	14
	二进制开关信息	2
IO-Link功能（非周期性）	应用特定标签	
Status_B High Resolution / CMPT = 3		
外形	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
处理周期最小值 [ms]	3	
IO-Link压力分辨率 [bar]	0.01	
IO-Link压力分辨率 [MPa]	0.001	
IO-Link过程数据（周期性）	功能	位长
	压力	16
	设备状态	4
	二进制开关信息	2
IO-Link功能（非周期性）	应用特定标签	
工作条件		
环境温度 [°C]	-25...80	
存储温度 [°C]	-40...100	
外壳防护等级	IP 65; IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)

PN7093



带显示屏的压力传感器

PN-025-RER14-QFRKG/US/ IV

MTTF	[年]	260	
UL认证		UL认证编号	J001
承压设备指令		良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据			
重量	[g]	235	
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
材料(接液部件)		不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷；FKM	
开关动作寿命		1亿	
拧紧扭矩	[Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩；取决于润滑、密封及压力等级)	
系统接口		螺纹连接 G 1/4 内螺纹	
已集成限制器元件		否(可以改装)	
显示器/操作件			
显示	显示单位	3 x LED, 绿色 (bar, psi, MPa)	
	开关状态	2 x LED, 黄色	
	测量值	字母数字显示, 红色/绿色 4位数字	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的			
			

PN7093



带显示屏的压力传感器

PN-025-RER14-QFRKG/US/ IV

接口



OUT1	开关输出 IO-Link
OUT2	开关输出 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色