


PT5443

压力变送器

PT-040-SEG14-A-ZVG/US/ IW



产品特征			
输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
测量范围	0...40 bar	0...580 psi	0...4 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2)		
应用			
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
介质温度	-40...90		
爆破压力最小值	800 bar	11600 psi	80 MPa
抗压强度	100 bar	1450 psi	10 MPa
注意抗压强度	静态		
耐真空	-1000		
压力	相对压力		
电气数据			
工作电压	8.5...36 DC		
绝缘电阻最小值	100; (500 V DC)		
防护等级	III		
反相保护	有		
开机延迟时间	< 0.1		
总的输入/输出			
输入和输出总数	模拟输出数量: 1		
输出			
输出数量	1		
输出信号	模拟信号		
模拟输出数量	1		
模拟电流输出	4...20		
负载最大值	(Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω		



压力变送器

PT-040-SEG14-A-ZVG/US/ IW

短路保护		有	
过载保护		有	
测量/设定范围			
测量范围		0...40 bar	0...580 psi 0...4 MPa
精度/偏差			
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,05; (温度波动< 10 K)	
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,5; (包括：安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞)	
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)	
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,2	
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (每6个月)	
温度系数零点和量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]		< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)	
反应时间			
阶跃函数响应时间 模拟输出		[ms]	1
工作条件			
环境温度		[°C]	-40...90
存储温度		[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	
认证/测试			
EMC电磁兼容		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
抗冲击		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF		[年]	784
UL认证		UL认证编号	J027
承压设备指令		良好的工程实践；可用于第2组流体；根据需求流体组1的流体	
机械技术数据			
重量		[g]	59
原材料		不锈钢 (630/1. 4542 /17-4 PH)；不锈钢(1.4404 / 316L); PEI	
材料(接液部件)		不锈钢 (630/1. 4542 /17-4 PH)	
开关动作寿命		6千万；(在额定压力的1.2倍)	
拧紧扭矩		[Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩；取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口		螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2)	
过程连接密封		FKM (DIN EN ISO 1179-2)	
已集成限制器元件		否(可以改装)	
注释			
注释		BFSL = Best Fit Straight Line LS = 极限点设定	
包装单位		1 件	

PT5443



压力变送器


PT-040-SEG14-A-ZVG/US/ IW

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口



OUT	模拟量输出 以下引脚连接适用于产品编号PT53xx Pin 1: L+, Pin 3: OUT 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 芯线颜色:
BN	棕色
WH	白色