



RU1063



带实心轴的增量式编码器

RU-0500-I05/Demo

停产产品 - 存档登录



- | | |
|---|------------|
| 1 | 参考标记的位置 |
| 2 | M4 深度 5 mm |



产品特征

分辨率	2000 分辨率
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	6

电气数据

工作电压公差	[%]	10
工作电压	[V]	5 DC
电流损耗	[mA]	150

输出

电气设计		TTL
每个输出最大电流负载	[mA]	20
开关频率	[kHz]	300
相位偏差A和B	[°]	90

测量/设定范围

分辨率 2000 分辨率

工作条件

环境温度	[°C]	-20...100
存储温度	[°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度	[%]	98
外壳防护等级		IP 64

RU1063




带实心轴的增量式编码器

RU-0500-I05/Demo

认证/测试		
抗冲击		100 g (6 ms)
抗震		15 g (55...2000 Hz)
机械技术数据		
尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 77.5
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	6
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20
固定法兰		同步法兰

电气连接

接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 轴向的



1	B 反转的
2	+5V 传感器
3	0指标
4	0指标 反转的
5	A
6	A 反转的
7	故障 反转的
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V 传感器
12	L+
屏蔽	外壳

图表

