
MK5317

C型槽气缸开关

MKC3028BBPKG/G/1M/ZH/US



1 固定夹具

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC;（符合cULus - Class 2标准）
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	30
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	10000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	2.8
传递速度	[m/s]	> 10
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1.5
重复精度	[mm]	< 0.2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85

MK5317

C型槽气缸开关

MKC3028BBPKG/G/1M/ZH/US

外壳防护等级	IP 65; IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF [年]	3731	
UL认证	UL认证编号	C008
机械技术数据		
重量 [g]	23.6	
安装	齐平安装	
气缸型号	C型槽气缸	
尺寸 [mm]	26.1 x 2.8 x 5.5	
原材料	外壳: PA; 固定夹具: 特种钢	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		

电缆: 1 m, PUR

接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的



接口

