


SF5300



分体式流量开关

SFD10ZDB /6M



1 内螺纹 M18 x 1,5



产品特征		
探杆长度L	[mm]	45
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
应用		
应用		高温范围
介质		液体；气体介质
抗压强度	[bar]	300
液体		
介质温度	[°C]	0...120
气体介质		
介质温度	[°C]	0...100
电气数据		
连接控制显示器		VS3000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	45
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200...3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200...800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	300
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67


SF5300



分体式流量开关

SFD10ZDB /6M

认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [年]		8096
机械技术数据		
重量 [g]		454.5
外壳		用于适配器
尺寸 [mm]		M18 x 1.5
螺纹代号		M18 x 1.5
原材料	锁定螺母：特种钢；电缆插接式接头：FKM；用于 电缆密封管的螺母：黄铜 镀镍的；套：黄铜 镀镍的	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L)；O形环：FKM 80 Shore A	
系统接口		M18 x 1,5 内螺纹
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆：6 m, 硅树脂；电缆长度最大值：100 m; 5 x 0.34 mm²		
接口		



	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
BK =	黑色
WH =	白色
GY =	灰色