

ST2600


流量监控器
SCR14ABAFPKG/PH



停产产品 - 存档登录

替代产品：SI5000 + E40099

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



产品特征		
输入和输出总数		数字输出数量：1
系统接口		G 1/4 外螺纹
应用		
介质		液体
介质温度	[°C]	-25...80
抗压强度	[bar]	30
电气数据		
工作电压	[V]	20...36 DC
电流损耗	[mA]	< 45
反相保护		有
开机延迟时间	[s]	< 20
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量：1
输出		
输出数量		1
输出信号		开关信号
电气设计		PNP
数字输出数量		1

ST2600



流量监控器

SCR14ABAFPKG/PH

输出功能		常开/常闭；（可设定参数）
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
软件/编程		
开关点调整		电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		PBT-GF20
材料(接液部件)		不锈钢(1.4305/303)
系统接口		G 1/4 外螺纹
显示器/操作件		
显示	功能	11 x LED
附件		
供货范围		密封圈：2 x AMF 30 螺丝刀
注释		
包装单位		1 件

ST2600

流量监控器



SCR14ABAFPKG/PH



电气连接

电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm², PVC

接口



芯线颜色:
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色