


O2D933



外部照明

Dome Light 130 CY RD/ US



产品特征	
光线种类	红光；青色光
应用	
照明区域 [mm]	130 x 130
型号	半球形
运行方式	正常光强度（可持续工作）；高光强度（脉冲）
电气数据	
工作电压 [V]	24 DC
电流损耗 [mA]	运行模式“持续运行”：460；工作模式“高光强度”：3420
防护等级	III; (PELV)
光线种类	红光；青色光
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数：1
输入	
触发器	24 V PNP/NPN; 外部的

O2D933




外部照明

Dome Light 130 CY RD/ US

数字输入数		1	
工作条件			
环境温度	[°C]	-10...40	
存储温度	[°C]	-20...60	
外壳防护等级		IP 65	
认证/测试			
光生物安全		风险组1; (DIN EN 62471)	
机械技术数据			
重量	[g]	817.35	
尺寸	[mm]	256.8 x 197 x 106.7	
原材料		外壳: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 保护板: ABS	
拧紧扭矩	[Nm]	0.5...1.5	
显示器/操作件			
显示	操作	1 x LED, 绿色	
	工作模式 “高光强度”	1 x LED, 红色	
	LED段	1 x LED, 白色	
注释			
包装单位		1 件	

电气连接 - 参数设定

接插件: M12; 译码: A



- | | |
|----|-------------|
| 1: | 工作模式 “高光强度” |
| 2: | 颜色 2 |
| 3: | GND |
| 4: | LED段 1 |
| 5: | LED段 2 |
| 6: | LED段 3 |
| 7: | LED段 4 |
| 8: | 禁用按钮 |




外部照明

Dome Light 130 CY RD/ US

电气连接 - 电源

接插件：M12; 译码：A



1:	U+
2:	触发脉冲输入 NPN
3:	GND
4:	触发脉冲输入 PNP
5:	调光器