


TM5101

带系统接口的温度传感器

TM-025KCBR14- /US/



产品特征		
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
系统接口	螺纹连接 G 1/4	
面板安装长度 EL	[mm]	25
应用		
特殊的性能	镀金触点	
测量元件	1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, A级)	
介质	液体和气体介质	
抗压强度	[bar]	400
电气数据		
防护等级	III	
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	12
测量范围	-40...150 °C	-40...302 °F
精度/偏差		
精确度	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
反应时间		
响应时间T05 / T09	[s]	1 / 3; (根据DIN EN 60751标准)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级	IP 68; IP 69K	
认证/测试		
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	22831
UL认证	UL认证编号	K004
机械技术数据		
重量	[g]	45.7
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L)	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4404 / 316L); FKM	

TM5101



带系统接口的温度传感器


TM-025KCBR14- /US/

拧紧扭矩	[Nm]	35
系统接口		螺纹连接 G 1/4
探杆直径	[mm]	6
面板安装长度 EL	[mm]	25

注释		
注释	按照cULus工作电压"电源级2"	
	精确值适用于流动的水。	
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

