


O5P502

镜面反射光电开关
O5P-FNKG/US100



- 1 编程按钮
2 使用固定螺母M5时最大拧紧扭矩为2 Nm。



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		偏振滤光镜
功能原理		镜面反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	20
防护等级		II
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	624
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5

O5P502



镜面反射光电开关

O5P-FNKG/US100

开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围		
棱镜反射镜的检测距离	[m]	0.075...10; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005)
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	250
光点尺寸参考		在最大的检测距离
偏振滤光镜		有

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	438

机械技术数据		
重量	[g]	67.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	56 x 18.2 x 46.8
原材料		外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
Teach示教功能		有
电子锁		有

注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件


电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口



图表

过量增益图

