


O6H700



带背景消除的漫反射光电开关

O6HLFPKG



- 1 Programmiertaste
上面透镜的接收装置
下面透镜的发射装置



产品特征		
光线种类		红光
激光防护等级		1
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		背景消隐
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	16; (24 V)
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	650
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲

O6H700



带背景消除的漫反射光电开关

O6HLFPKG

监控范围		
检测距离	[mm]	1...100; (白纸 200 x 200 mm)
白色物体的检测距离(90 %反射)	[mm]	1...100
灰色物体的检测距离:(18 %反射)	[mm]	8...100
黑色物体的检测距离(6 %反射)	[mm]	12...100
检测距离可设		有
光斑直径最大值	[mm]	2
背景消隐可用		有
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	10
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	过程值	32
	设备状态	4
	二进制开关信息	1
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签; 运行小时数计数器; 开启循环计数器	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	526
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级	IP 65; IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
激光防护等级	1	
激光保护注意事项	注意:	激光
	激光等级:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		符合21 CFR 1040, 除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月.
MTTF	[年]	594
机械技术数据		
重量	[g]	60.7
外壳	矩形的	
尺寸	[mm]	35.4 x 13 x 21
原材料	外壳: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM	

O6H700



带背景消除的漫反射光电开关


O6HLFPKG

透镜材料	PMMA
透镜校准	侧面的镜组
拧紧扭矩 [Nm]	0.5; (螺丝钉)

显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释		
注释	按照cULus工作电压"电源级2"	
包装单位	1 件	

电气连接		
电缆: 2 m, PUR, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm²		
接口		



BK	OUT / IO-Link
芯线颜色:	
BN =	棕色
BK =	黑色
BU =	蓝色

O6H700



带背景消除的漫反射光电开关

O6HLFPKG


其他数据

可重复性/精度：6 σ

	测量值的重复精度	
Abstand	白色(90 %反射)	黑色(6 %...90 %减弱)
20 mm	0.1 mm	0.5 mm
50 mm	0.2 mm	1.0 mm
100 mm	0.5 mm	2.0 mm
	精确度	
Abstand	白色(90 %反射)	黑色(6 %...90 %减弱)
20 mm	± 0.6 mm	± 0.9 mm
50 mm	± 1.5 mm	± 2.0 mm
100 mm	± 3.0 mm	± 4.0 mm

数值用于	
物体的外部光线	< 10 klx
恒定的环境条件	23 °C / 960 hPa
最小的启动时间(分钟)	10
IO-Link - 测量模式	


图表



O6H700

带背景消除的漫反射光电开关

O6HLFPKG



x: 距离传感器/目标物 [mm]

y: 最小的距离物体/背景 [mm]

1 = 目标 黑色(6 %反射) , background white (90 % remission)

2 = 目标 灰色(18 %反射) , background white (90 % remission)

3 = 目标 白色(90 %反射) , background white (90 % remission)