


O6T400

漫反射光电开关
O6T-FPKG/AS/4P



- 1: 输出功能开关
2: 电位计灵敏度



产品特征		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
功能原理		漫反射光电开关
应用		适用于机床行业
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	16; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	633
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
监控范围		
检测距离	[mm]	5...500; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
设定范围	[mm]	100...500

O6T400



漫反射光电开关

O6T-FPKG/AS/4P

检测距离可设	有
光斑直径最大值 [mm]	15
光点尺寸参考	在最大的检测距离

工作条件

环境温度 [°C]	-25...60
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 60947-5-2
MTTF [年]	910
UL认证	UL认证编号 E010

机械技术数据

重量 [g]	34.4
外壳	矩形的
尺寸 [mm]	41.3 x 13 x 21
原材料	外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 塑料: PPSU; 密封圈: FKM
透镜材料	PMMA
透镜校准	侧面的镜组
拧紧扭矩 [Nm]	1; (螺丝钉)

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释

注释	按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位	1 件


电气连接

接插件: 1 x M8; 译码: A






接口



图表

过量增益图



x: 距离 [mm]

y: 过量增益因子