


O8H219

带背景消除的漫反射光电开关

O8H-HNKG/2,0M



上面透镜的接收装置
下面透镜的发射装置



产品特点		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		背景消隐
功能原理		漫反射光电开关
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	20; ((24 V))
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	633
输出		
电气设计		NPN
输出功能		亮通模式
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5

O8H219



带背景消除的漫反射光电开关

O8H-HNKG/2,0M

开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	1000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
监控范围		
检测距离	[mm]	1...80; (白纸 200 x 200 mm)
白色物体的检测距离(90 %反射)	[mm]	1...80
灰色物体的检测距离:(18 %反射)	[mm]	3...76
黑色物体的检测距离(6 %反射)	[mm]	5...74
检测距离可设		否
光斑直径最大值	[mm]	4
光点尺寸参考		在最大的检测距离
背景消隐可用		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	757
UL认证	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	E014
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	38
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28.1 x 8.1 x 14.4
原材料		外壳: ABS; 不锈钢(1.4404 / 316L)
透镜材料		PMMA
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

O8H219




带背景消除的漫反射光电开关

O8H-HNKG/2,0M

电气连接


电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.08 mm²

接口



芯线颜色：
BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色

图表



a: 传感器
b: 目标
c: 背景
x: 距离传感器/目标物 [mm]
y: 最小的距离物体/背景 [mm]


O8H219

带背景消除的漫反射光电开关

O8H-HNKG/2,0M



精确度曲线



x: 距离传感器/目标物 [mm]

y: 最小的距离物体/背景 [mm]

1 = 目标 黑色(6 %反射) , background white (90 % remission)

2 = 目标 灰色(18 %反射) , background white (90 % remission)

3 = 目标 白色(90 %反射) , background white (90 % remission)