




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC507A + E7000A
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Popisové pole
- 2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	150
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		2
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napětové napájení	[V]	18...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	100
Vstupní proud High	[mA]	6...10
Vstupní proud Low	[mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 11



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Po digitálních výstupů	2
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC [V]	15...30; (podle PELV)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1))
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...40
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

ATEX označení	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-3.0.E				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	3			
AS-i ID code	[hex]	0.E			
Certifikát AS-i nevyřízeno / nerozhodnuto	ano				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4

Mechanická data

Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části
Rozměry [mm]	45 x 83 x 25
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá

Příslušenství

Dodané položky	AC5003
----------------	--------

Upozornění

Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů: I-, I+, I1, I2 Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i Použijte konektorové propojení M12 se šestihřannou převlečnou maticí; utahovací moment 0,8 Nm.
Obsah balení	1 ks




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-