




1 安装在DIN轨道



产品特点		
光线种类		红光
外壳		矩形的
应用		
特殊的性能		功能监控输出
电气数据		
工作电压	[V]	12...36 DC
电流损耗	[mA]	50; ((24 V))
消耗功率最大值	[VA]	1.2
防护等级		III
反相保护		有
光线种类		红光
波长	[nm]	630
输出		
电气设计		PNP
输出功能		亮通和暗通模式；(可选)



光纤放大器

OOF-FPKG/M16/GL6


开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
功能监控输出		有
用于功能监控输出的当前负载最大值	[mA]	200
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	1000
开关频率注意事项	[Hz]	典型的
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
时间功能	[s]	0.001...0.1
监控范围		
检测距离	[m]	< 0.4; (对射式光电开关)
检测距离	[mm]	0...200; (漫反射光电开关)
检测距离可设		有
软件/编程		
参数设定		自动和手动开关点的设定; 逻辑功能及或; 第二个开关点
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
机械技术数据		
重量	[g]	548.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	76.5 x 123.9 x 70.7
频道数		6
光纤传感器连接		FE-00 / FT-00
原材料		外壳: ABS; 显示窗口: PMMA; LED窗口: SEPS; 保护板: 模压铸锌 塑料涂层(PA)
透镜校准		侧面的镜组
显示器/操作件		
显示		全图像LCD显示, 显示屏可旋转180° 语言选择 (德语、英语、法语)
	开关状态	6 x LED, 黄色
电子锁		有
附件		
供货范围		导轨: 1 x 113 mm, EN 60715
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件




光纤放大器
OOF-FPKG/M16/GL6

电气连接

接插件: 1 x M16



接口



- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6

O 功能监控输出