
AC1402

AS-Interface PROFINET brána

AS-i Gateway 2Master PN



Oblast nasazení		
Aplikace		Brána PROFINET
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Proudový odběr	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	500; (s externím napájením: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Počet modulů AS-i Master		2
Elektrické oddělení		ano
Výstupy		
Rozsah napětí DC	[V]	podle PELV
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		Ethernet
Ethernet - Modbus TCP		
Přenosová rychlost		10 MBaud; 100 MBaud
Typ konektoru		RJ45
Protokol		Modbus TCP
Typ použití		programování
Ethernet - PROFINET		
Přenosová rychlost		100 MBaud
Typ konektoru		RJ45

AC1402

AS-Interface PROFINET brána

AS-i Gateway 2Master PN

Protokol		PROFINET
Typ použití		Přenos dat
Poznámka o rozhraních		Device Class B
Ethernet - TCP/IP		
Přenosová rychlost		10 MBaud; 100 MBaud
Typ konektoru		RJ45
Protokol		TCP/IP
Typ použití		programování
Ethernet - UDP/IP		
Přenosová rychlost		10 MBaud; 100 MBaud
Typ konektoru		RJ45
Protokol		UDP/IP
Typ použití		programování
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Skladovací teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	40
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		3.0
Profil AS-i master		M4
AS-i certifikát		97301
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	719
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály		Hliník kryt povrstven práškem; Ocelový plech Pozinkovaný; PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	1 x LED, červená/zelená
		Plně grafický LCD-displej
Příslušenství		
Dodané položky		přípojové svorky
Příslušenství (volitelné)		licence: "CODESYS V3", E71400
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

AC1402

AS-Interface PROFINET brána

AS-i Gateway 2Master PN

Elektrické připojení

Připojení

