AC2508


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: AC5208

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	50
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 4
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Po digitálních výstupů		4
Obvod		PNP
Rozsah napětí DC	[V]	15...30; (podle PELV; přes plochý kabel; pro cULus musí být napětí podle "Ltd. napětí/proud")
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1); podle cULus: 700 mA)
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ano

AC2508

Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Okolní podmínky						
Okolní teplota	[°C]	-25...70				
Krytí		IP 67				
Schválení / zkoušky						
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i						
AS-i Verze		2.1				
AS-i adresování		možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód		ne				
AS-i profil		S-8.0.E				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	8				
AS-i ID code	[hex]	0.E				
AS-i certifikát		39201				
Obsazení datových bitů		Datový bit	D0	D1	D2	D3
		Výstup	1	2	3	4
		Zástrčka	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Mechanická data						
Hmotnost	[g]	109				
Způsob montáže		AS-i rozhraní pro FK-E-spodní části				
Materiály		PBT				
Zobrazení / ovládací prvky						
Zobrazení		Provoz	LED, zelená			
		Chyby	LED, červená			
		Funkce	LED, žlutá			
Příslušenství						
Příslušenství (volitelné)		spodní část modulu				
Upozornění						
Obsah balení		1 ks				

AC2508


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E:

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Výstupy
1	neobsazeno
2	neobsazeno
3	Externí napětí AUX -
4	Spínací výstup +
5	neobsazeno