


PI1003

带显示屏的齐平式压力传感器

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P



请勿用于新项目。
没有其他适配器附件



- 1 字母数字显示 4位数字
- 2 LED灯
- 3 编程按钮
- 4 Aseptoflex - 密封轮廓
- 5 外螺纹 Aseptoflex S30x2



产品特征			
输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1		
测量范围	-1...25 bar	-14.5...362.5 psi	-0.1...2.5 MPa
系统接口	螺纹连接 S30x2 外螺纹 Aseptoflex		
应用			
特殊的性能	镀金触点		
应用	可齐平安装, 适用于食品饮料行业		
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质		
介质温度	-25...150		
爆破压力最小值	350 bar	5075 psi	35 MPa
抗压强度	100 bar	1450 psi	10 MPa
耐真空	-1000		
压力	相对压力; 真空		
齐平安装	有		
电气数据			
绝缘电阻最小值	100; (500 V DC)		



带显示屏的齐平式压力传感器

PI-025-REA01-MFRKG/US/ IP

防护等级	III		
反相保护	有		
Watchdog集成看门狗电路	有		
2-线			
工作电压	[V]	20...30 DC	
电流损耗	[mA]	3.5...21.5	
开机延迟时间	[s]	< 1	
3-线			
工作电压	[V]	18...30 DC	
电流损耗	[mA]	5...45; (430 bei max. Laststrom)	
开机延迟时间	[s]	< 0.5	
总的输入/输出			
输入和输出总数	数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1		
输出			
输出数量	2		
输出信号	开关信号; 模拟信号; IO-Link		
电气设计	PNP/NPN		
数字输出数量	2		
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)		
模拟输出数量	1		
模拟电流输出	[mA]	4...20, 可逆; (可调整量程)	
短路保护	有		
短路保护类型	脉冲		
过载保护	有		
2-线			
负载最大值	[Ω]	300	
3-线			
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2	
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100	
开关频率DC	[Hz]	125	
负载最大值	[Ω]	(Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)	
测量/设定范围			
测量范围	-1...25 bar	-14.5...362.5 psi	-0.1...2.5 MPa
开关点, SP	-0.96...25 bar	-14...362.6 psi	-0.096...2.5 MPa
复原点, rP	-1...24.96 bar	-14.5...362.1 psi	-0.1...2.496 MPa
测量值起点	-1...20 bar	-14.5...290.1 psi	-0.1...2 MPa
测量值终点	4...25 bar	58...362.6 psi	0.4...2.5 MPa
SP与rP间的最小距离	0.04 bar	0.6 psi	0.004 MPa
设定步距	0.01 bar	0.1 psi	0.001 MPa
出厂设定		SP1 = 6.25 bar	rP1 = 5.75 bar
		SP2 = 18.75 bar	rP2 = 18.25 bar
		ASP = 0.00 bar	AEP = 25.00 bar
		dAP = 0.06 s	dAA = 0.06 s



带显示屏的齐平式压力传感器

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

温度监控		
测量范围	-25...150 °C	-13...302 °F
精度/偏差		
开关点精度	[测量范围值的%]	< ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 包括零点和量程误差、非线性度、迟滞; Turn down 1:1)
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
温度范围内的总偏差	温度范围	总偏差
	-25...15 °C	特征曲线偏差 ± 0,05 测量范围值的% / 10 K
	15...80 °C	特征曲线偏差
	80...150 °C	特征曲线偏差 ± 0,1 测量范围值的% / 10 K
注释	详情请参见“图示和图表”章节	
温度监控		
精确度	[K]	± 2,5+ (0,08 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur))
重复精度	[K]	± 0,2
分辨率	[K]	0.2
反应时间		
阻尼过程值dAP	[s]	0...99.99
用于模拟量输出的阻尼 (dAA)	[s]	0...99.99
2-线		
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	30
3-线		
开关输出(dAP)响应时间最小值	[ms]	3
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	7
温度监控		
响应时间T05 / T09	[s]	< 35 / < 135; (DIN EN 60751 水 ; > 0,9 m/s)
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	5.6
IO-Link压力分辨率	[bar]	0.001
IO-Link温度分辨率	[K]	0.2



带显示屏的齐平式压力传感器

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	压力	32
	温度	32
	设备状态	4
	二进制开关信息	2
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签; 内部温度; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器; 压力峰值计数器	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1157

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67; IP 68; IP 69K

认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61326-1	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	201
注意许可证	出厂证书可在 www.factory-certificate.ifm 下载	
UL认证	UL认证编号	J035
	文件数量UL	E174189

机械技术数据		
重量	[g]	348.9
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
材料(接液部件)	陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
开关动作寿命		1亿
拧紧扭矩	[Nm]	25
系统接口	螺纹连接 S30x2 外螺纹 Aseptoflex	

显示器/操作件		
显示	显示单位	LED, 绿色
	开关状态	LED, 黄色
	功能显示	字母数字显示, 4位数字
	测量值	字母数字显示, 4位数字
显示单位	bar; psi; MPa	

注释		
说明	请勿用于新项目。; 没有其他适配器附件	
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的






带显示屏的齐平式压力传感器

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

接口



- 1 用于2线操作的连接
- 2 用于3线操作的连接
- OUT1 开关输出 / IO-Link
- OUT2 开关输出 / 模拟量输出
- 3 用于IO-Link参数设定的连接(P = 信息通过IO-Link)
- 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准
- 芯线颜色
- BK = 黑色
- BN = 棕色
- BU = 蓝色
- WH = 白色



带显示屏的齐平式压力传感器

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

图表

环境温度对精度的影响

