



## AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2709

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available



## Elektrická data

|                                    |      |                |
|------------------------------------|------|----------------|
| Provozní napětí                    | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Proudový odběr                     | [mA] | < 250          |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A]  | 0,2            |

## Vstupy / výstupy

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|

## Vstupy

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Počet digitálních vstupů               | 4; (obousměrný) |
| Vstupní obvod digitálních vstupů       | PNP             |
| Napájení senzoru                       | AS-i            |
| Napěťové napájení                      | [V] 15...29     |
| Vstupní proud High                     | [mA] > 3        |
| Vstupní proud Low                      | [mA] < 1,5      |
| Vysoká spínací úroveň                  | [V] > 10        |
| Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano             |

## Výstupy

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Elektrické provedení   | PNP |
| Po digitálních výstupů | 4   |
| Obvod                  | PNP |



## AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO T PW

|                                         |                                                                 |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup | [mA]                                                            | 50           |
| Odolné proti zkratu                     |                                                                 | ano          |
| Galvanicky odděleno                     |                                                                 | ano          |
| Okolní podmínky                         |                                                                 |              |
| Okolní teplota                          | [°C]                                                            | -25...60     |
| Krytí                                   |                                                                 | IP 00        |
| Schválení / zkoušky                     |                                                                 |              |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC)   | EN 50295                                                        |              |
| Jmenovité hodnoty AS-i                  |                                                                 |              |
| AS-i profil                             |                                                                 | S-7.0        |
| AS-i I/O konfigurace                    | [hex]                                                           | 7            |
| AS-i ID code                            | [hex]                                                           | 0            |
| Mechanická data                         |                                                                 |              |
| Způsob montáže                          | vestavba do pouzdra Klöckner-Möller RMQ16: I 8                  |              |
| Zobrazení / ovládací prvky              |                                                                 |              |
| Zobrazení                               | Provoz                                                          | LED, zelená  |
|                                         | zkrat                                                           | LED, červená |
| Upozornění                              |                                                                 |              |
| Upozornění                              | Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů: |              |
|                                         | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                          |              |
|                                         | Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i                  |              |
| Obsah balení                            | 1 ks                                                            |              |

## AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO T PW

## Elektrické připojení

## Připojení

