


PM1602

齐平式压力变送器
PM-100-REA01-E-ZVG/US



产品特点			
输入和输出总数	数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1		
测量范围	-1...100 bar	-15...1450 psi	-0.1...10 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面		
应用			
特殊的性能	镀金触点		
测量元件	陶瓷电容式压力测量元件		
温度监控	否		
应用	可齐平安装，适用于食品饮料行业		
介质	粘稠介质或者含有颗粒物的液体；液体和气体介质；用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求		
介质温度	-25...125; (150 max. 1h)		
爆破压力最小值	650 bar	9425 psi	65 MPa
抗压强度	200 bar	2900 psi	20 MPa
耐真空	-1000		
压力	相对压力；真空		
齐平安装	有		
电气数据			
工作电压	18...30 DC		
绝缘电阻最小值	100; (500 V DC)		
防护等级	III		
反相保护	有		

PM1602



齐平式压力变送器

PM-100-REA01-E-ZVG/US

Watchdog集成看门狗电路		有	
2-线			
电流损耗	[mA]	3.5...21.5	
开机延迟时间	[s]	1	
3-线			
电流损耗	[mA]	< 45	
开机延迟时间	[s]	0.5	
总的输入/输出			
输入和输出总数		数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1	
输出			
输出数量		2	
输出信号		模拟信号; IO-Link; (可配置)	
数字输出数量		1; (IO-Link)	
模拟输出数量		1	
模拟电流输出	[mA]	4...20; (可调整量程)	
负载最大值	[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)	
短路保护		有	
过载保护		有	
测量/设定范围			
测量范围	-1...100 bar	-15...1450 psi	-0.1...10 MPa
测量值起点	-1...80 bar	-15...1160 psi	-0.1...8 MPa
测量值终点	19...100 bar	276...1450 psi	1.9...10 MPa
设定步距	0.05 bar	1 psi	0.005 MPa
出厂设定	ASP = 0.0 bar	AEP = 100.0 bar	
精度/偏差			
重复精度	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)	
特征曲线偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,5; (线性度包括迟滞和重复精度, 限值设置符合DIN EN IEC 62828-1)	
线性偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
滞后偏差	[测量范围值的%]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
长时间稳定性	[测量范围值的%]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)	
温度系数零点	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...70 °C)	
温度系数量程	[测量范围值的百分比 / 10 K]	< ± 0,2; (0...70 °C)	
反应时间			
用于模拟量输出的阻尼 (dAA)	[s]	0...4	
2-线			
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	30	
3-线			
阶跃函数响应时间 模拟输出	[ms]	7	
接口			
通信接口	IO-Link		

PM1602



齐平式压力变送器

PM-100-REA01-E-ZVG/US

传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A	
模拟过程数据	3	
处理周期最小值 [ms]	3.2	
IO-Link压力分辨率 [bar]	0.02	
IO-Link过程数据(周期性)	功能	位长
	压力	16
	设备状态	4
IO-Link功能(非周期性)	应用特定标签; 内部温度	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	659

工作条件		
环境温度 [°C]	-25...80	
存储温度 [°C]	-40...100	
外壳防护等级	IP 67; IP 68; IP 69K	

认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]	323	
注意许可证	出厂证书可在 www.factory-certificate.ifm 下载	
UL认证	UL认证编号	J023

机械技术数据		
重量 [g]	330.15	
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); PBT	
材料(接液部件)	陶瓷 (99.9 % Al ₂ O ₃); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
开关动作寿命	1亿	
拧紧扭矩 [Nm]	20	
系统接口	螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面	

注释		
包装单位	1 件	

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的




PM1602

齐平式压力变送器
PM-100-REA01-E-ZVG/US



接口



- 1 用于2线操作的连接 (模拟)
 - 2 用于3线操作的连接 (模拟 / IO-Link)
- OUT1 : IO-Link
- OUT2 : 模拟量输出