


PV7004



压力开关

PV-010-REG14-UFRVG/US/ /



1 密封圈



产品特征

输入和输出总数	数字输出数量: 2			
测量范围	-1...10 bar	-14.5...145 psi	-100...1000 kPa	-0.1...1 MPa
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹:M5			

应用

测量元件	金属膜片		
应用	用于工业应用		
介质	液体和气体介质		
介质温度 [°C]	-40...90		
爆破压力最小值	300 bar	4350 psi	30 MPa
抗压强度	25 bar	360 psi	2.5 MPa
注意抗压强度	静态		
耐真空 [mbar]	-1000		
压力	相对压力		

电气数据

工作电压 [V]	18...30 DC
电流损耗 [mA]	< 15
绝缘电阻最小值 [MΩ]	100; (500 V DC)
防护等级	III
反相保护	有
开机延迟时间 [s]	< 0.3

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输出数量: 2
---------	-----------

输出

输出数量	2
输出信号	开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计	PNP/NPN



压力开关

PV-010-REG14-UFRVG/US/ /

数字输出数量	2
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	< 170
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

测量/设定范围				
测量范围	-1...10 bar	-14.5...145 psi	-100...1000 kPa	-0.1...1 MPa
开关点, SP	-0.9...10 bar	-13.1...145 psi	-0.09...1 MPa	
复原点, rP	-0.95...9.95 bar	-13.8...144.3 psi	-0.095...0.995 MPa	
设定步距	0.005 bar	0.1 psi	0.0005 MPa	
出厂设定	SP1 = 2.5 bar	rP1 = 2.3 bar	ou1 = Hno;	
	SP2 = 7.5 bar	rP2 = 7.3 bar	ou2 = Hno;	
	dS1/dS2 = 0 ms	dr1/dr2 = 0 ms		
	coF = 0 %	P-n = PnP	dAP= 60 ms	

精度/偏差	
开关点精度 [测量范围值的%]	< ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
重复精度 [测量范围值的%]	< ± 0,05; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,5; (线性度包括迟滞和重复精度, 限值设置符合DIN EN IEC 62828-1)
线性偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
滞后偏差 [测量范围值的%]	< ± 0,2
长时间稳定性 [测量范围值的%]	< ± 0,1; (每6个月)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)

反应时间	
反应时间 [ms]	< 3

软件/编程	
参数设定	迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼

接口	
通信接口	IO-Link
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI标准	IEC 61131-9
外形	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式	有
必需的mater port type	A
模拟过程数据	2
二位输出过程数据	2

PV7004



压力开关

PV-010-REG14-UFRVG/US/ /

处理周期最小值	[ms]	5
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	713

工作条件		
环境温度	[°C]	-40...90
存储温度	[°C]	-40...100
外壳防护等级		IP 67; IP 69K

认证/测试		
EMC电磁兼容	DIN EN 61326-1	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[年]	667.77
UL认证	UL认证编号	J015
承压设备指令	良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体	

机械技术数据		
重量	[g]	63.5
原材料	stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI	
材料(接液部件)	不锈钢(1.4305/303); stainless steel (630/1.4542/17-4 PH)	
开关动作寿命	6千万; (在额定压力的1.2倍)	
拧紧扭矩	[Nm]	25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口	螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹:M5	
过程连接密封	FKM (DIN EN ISO 1179-2)	
已集成限制器元件	有	

注释		
注释	BFSL = Best Fit Straight Line	
	LS = 极限点设定	
包装单位	1 件	

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A




PV7004



压力开关

PV-010-REG14-UFRVG/US/ /

接口



OUT1	开关输出 IO-Link
OUT2	开关输出 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色