


RV1063

带实心轴的增量式编码器

RV-2000-105/J



停产产品 - 存档登录



- 1 参考标记的位置
2 M3 深度 5 mm



产品特征	
分辨率	2000 分辨率
轴监控器	实心轴
轴直径 [mm]	10
电气数据	
工作电压公差 [%]	10
工作电压 [V]	5 DC
电流损耗 [mA]	150
输出	
电气设计	TTL
每个输出最大电流负载 [mA]	20
开关频率 [kHz]	300
相位偏差A和B [°]	90
测量/设定范围	
分辨率	2000 分辨率
工作条件	
环境温度 [°C]	-30...100
存储温度 [°C]	-30...100
允许最大的相对空气湿度 [%]	98
外壳防护等级	IP 64

RV1063



带实心轴的增量式编码器

RV-2000-105/J

认证/测试


抗冲击	100 g (6 ms)
抗震	15 g (55...2000 Hz)

机械技术数据

尺寸	[mm]	Ø 58 / L = 95.5
原材料		铝
机械最大值	[U/min]	12000
启动扭矩最大值	[Nm]	1
温度扭矩参考	[°C]	20
轴监控器		实心轴
轴直径	[mm]	10
轴材料		钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	10
径向轴负载最大值 (轴末端)	[N]	20

电气连接


接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 轴向的



棕色	A
绿色	A 反转的
灰色	B
粉红色	B 反转的
红色	0指标
黑色	0指标 反转的
蓝色	L+ 传感器
白色	0V 传感器
棕色/绿色	L+ (Up)
白色/绿色	0V (Un)
紫色	故障 反转的
屏蔽	外壳

图表

脉冲图



顺时针旋转方向 (看着轴)