


ANT435



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF INRWIDUS03



Oblast nasazení

Aplikace	Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro	USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Čína; Taj-wan; Indie; Singapur; Ukrajina
Poznámka k rádiovému schválení	Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	19,2...28,8 DC; (Napájení pouze pomocí vyhodnocovací jednotky DTE10x (podle EN 60950-1))
Proudový odběr	[mA]	< 50
Třída krytí		III
Pracovní frekvence	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693

Měřicí oblast

Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu	[mm]	160
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově	[mm]	120
Vzdálenost k ID-TAG	[mm]	≤ 45

Rozhraní

Komunikační rozhraní	DATA / DTE10x
----------------------	---------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67; IP 69K

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, nepřetržitě)
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mechanická data

Hmotnost	[g]	175,8
----------	-----	-------



RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTRHF INRWIDUS03

Pouzdro	Válcové
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Označení závitu	M30 x 1,5
Materiály	pouzdro: Nerezová ocel; Ochranný kryt: PPS

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Komunikace TAG	1 x LED, žlutá

Příslušenství

Dodané položky	Matice 2 x M30 x 1,5
----------------	----------------------

Upozornění

Upozornění	Singapur Není schváleno pro provoz, pouze pro export.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

