



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

**Vlastnosti výrobku**

Pouzdro	pouzdro z umělé hmoty
---------	-----------------------

Oblast nasazení

Aplikace	vyhodnocení impulsních sledů na nedosažení počtu otáček se spínacím bodem Min- a Max.
----------	---

Elektrická data

Jmenovité napětí DC	[V]	24...28
Proudový odběr	[mA]	< 50
Dodatečná energie pro senzory DC	[V]	10,5; (≤ 10 mA)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 1
------------------------	-----------------------

Výstupy

Počet relé výstupů	1
Zatížitelnost kontaktů	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah	[Imp/min]	100...20000
--------------------	-----------	-------------

Přesnost / odchylky

Opakovatelnost	[% z Sr]	1
----------------	----------	---

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Teach funkce
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
----------------	------	----------



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Krytí	IP 65	
Druh ochrany svorkovnice	IP 20	
Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro z umělé hmoty	
Materiály	pouzdro: PC; víčko: Polystyrol průhledný	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, zelená
	Provoz	1 x LED, zelená
	nastavení parametrů	2 x LED, červená
	Vstupní signál	1 x LED, žlutá
Elektrické připojení		
Připojení		