


Napájecí modul pro elektronický jistič

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 Popisové pole
- 2 nástrčné svorky Spínací výstup 13/14
- 3 nástrčná svorka 0 V
- 4 nástrčná svorka 24 V DC



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	podle SELV/PELV
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Vstupní napětí DC	[V]	19,2...30
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 24 V DC)	[ms]	10
Vstupní proud (jmenovité napětí 24 V DC)	[A]	40
Klidový proud	[mA]	10

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...70
Krytí		IP 20; (z čela)
Stupeň znečištění		2

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-3	rušivá emise
	EN 61000-6-2	odolnost proti rušení

Mechanická data

Hmotnost	[g]	67
Rozměry	[mm]	80 x 12,5 x 98

Elektrické připojení

nástrčné svorky:

DF1100



Napájecí modul pro elektronický jistič

Fuse/Standard/24VDC/Module

kontaktní páka / kontaktní lišta:

Připojení

