
ST1300

分体式流量开关

STM12ZBB

停产产品 - 存档登录



产品特征		
系统接口		M12 x 1
应用		
应用		高温范围
介质		液体；气体介质
抗压强度	[bar]	30
液体		
应用		高温范围
介质温度	[°C]	0...120
气体介质		
介质温度	[°C]	0...100
电气数据		
连接控制显示器		VS 0100
测量/设定范围		
液体		
设定范围	[cm/s]	3...300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3...60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	5...1500
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	15
反应时间		
反应时间	[s]	1...10
液体		
反应时间	[s]	1...10
气体介质		
反应时间	[s]	1...10
工作条件		
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
外壳		螺纹结构

ST1300

分体式流量开关

STM12ZBB

尺寸	[mm]	M12 x 1
螺纹代号		M12 x 1
原材料		不锈钢(1.4571/316Ti)
系统接口		M12 x 1


注释

包装单位	1 件

电气连接

电缆: 2 m, 硅树脂; 电缆长度最大值: 100 m; 4 x 0.25 mm²

接口



	芯线颜色：
BN =	棕色
GN =	绿色
WH =	白色
YE =	黄色