


DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Položka již není dostupná - archívni záznam



Výstupní funkce		spínač
Spínací vzdálenost	[mm]	10
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Aplikace	jednoduché vyhodnocení rotačního a lineárního pohybu s ohledem na nedosažení požadovaných otáček; blokování
----------	---

Jmenovité napětí AC	[V]	20...250
Jmenovité napětí DC	[V]	20...250
Odolnost proti přepólování		ne

Celkový počet výstupů	1
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	6,5
Minimální zátěžový proud [mA]	6
Max. zbytkový proud [mA]	1,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]	2200
Odolné proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Spínací vzdálenost	[mm]	10
--------------------	------	----



Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Spínací vzdálenost
nastavitelná

ne

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [Imp/min] 50...3000

Přesnost / odchylky

Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3

Hystereze [% z Sr] 10

Reakční doby

Přemostění rozběhu [s] 12

Max. impulzní frekvence [Imp/min] 4000

Software / programování

Nastavení spínacího bodu Víceotáčkový potenciometr

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...80

Krytí IP 67

Mechanická data

Způsob vestavby vazební vestavba

Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 81

Označení závitu M30 x 1,5

Materiály Mosaz speciálně potažená; PBT

Utahovací moment [Nm] 50

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení Spínací stav 1 x LED, zelená


Upozornění

Upozornění Doporučení Po zkratu zkontrolujte bezpečné fungování přístroje.

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Připojení



Upozornění válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A (rychlá)

Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá