


Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DN1031

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	50...60
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	100...240
Výstupní napětí DC	[V]	24...28
Třída krytí		I; (IEC 61140)
Výstupní napětí	[V]	nastavitelný
Výstupní tolerance napětí	[%]	2
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	2,1
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	50
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Pokles výkonu	[W/K]	1 (60...70 °C)
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano
Spolehlivost DC OK signálu	24 V DC (30 mA)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...70
Krytí		IP 20



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mechanická data

Hmotnost [g]	332,4
Způsob montáže	lišta; (TH35 (EN 60715))
Rozměry [mm]	45 x 83 x 96
Materiály	PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	LED, zelená
-----------	--------	-------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

pérové svorky: ...2,5 mm²

Připojení



- | | |
|---|------------|
| 1 | Primární |
| 2 | Sekundární |