


Spínaný zdroj 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Potenciometr



Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	100...240
Výstupní napětí DC	[V]	24...28
Třída krytí		I; (IEC 61140)
Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	1000
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 1000
Výstupní napětí	[V]	nastavitelný
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	2,5
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	50
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,1
Ochrana externího vstupu		10 A; B
Pokles výkonu	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Spínaný zdroj 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [ms]

450

Výstupy

Odolné proti zkratu

ano

Ochrana proti přetížení

ano

Spolehlivost DC OK signálu

30 V DC (< 1 A)

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

0...70

Krytí

IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

Mechanická data

Hmotnost

[g]

970,5

Způsob montáže

lišta; (TH35 (EN 60715); volný prostor pro konvekční chlazení 20 mm)

Rozměry

[mm]

129 x 50 x 136

Materiály

AlMg3; Ocelový plech; PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

DCok

1 x LED, zelená

Přetížení

1 x LED, červená

Upozornění

Upozornění

Výstupní napětí podle SELV, PELV


Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení



1: Primární
2: Sekundární