

DN3012




Spínaný zdroj 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DN4012

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Potenciometr



Elektrická data

Tolerance provozního napětí	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	100...240
Výstupní napětí DC	[V]	24...28
Třída krytí		I; (IEC 61140)
Max. přípravná zpoždovací doba	[ms]	1000
Přípravná zpoždovací doba	[s]	< 1000
Výstupní napětí	[V]	nastavitelný
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	5
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[mV]	50
Účinnost (nominální napětí 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Ochrana externího vstupu		10 A; B



Spínaný zdroj 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Pokles výkonu [W/K]	3% / K (> 60° C)
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 230 V AC / 50 Hz) [ms]	205

Výstupy

Odolné proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano
Spolehlivost DC OK signálu	30 V DC (< 1 A)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...70
Krytí	IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mechanická data

Hmotnost [g]	0,987
Způsob montáže	lišta; (TH35 (EN 60715); volný prostor pro konvekční chlazení 20 mm)
Rozměry [mm]	129 x 50 x 136
Materiály	AlMg3; Ocelový plech; PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	DCok	1 x LED, zelená
	Přetížení	1 x LED, červená


Upozornění

Upozornění	Výstupní napětí podle SELV, PELV
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení



- 1: Primární
2: Sekundární