


DP3613



Reléový adaptér

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K



Vlastnosti výrobku		
Výstupní funkce		rozpínač
Rozměry	[mm]	63 x 30 x 23
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC; ((ve vlhkém prostředí: 18...28 V) ; podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 10
Nass		
Provozní napětí	[V]	18...28 DC
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 2; Počet relé výstupů: 2
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		2; (Typ 3 (IEC 61131-2))
Výstupy		
Rozsah napětí DC	[V]	0...32; (podle SELV/PELV)
Rozsah napětí AC	[V]	0...20; ((ve vlhkém prostředí: 0...16 V) ; podle SELV/PELV)
Výstupní funkce		rozpínač
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	1000; (zásuvka Pin 1: 2000 mA)
Počet relé výstupů		2
Spínací frekvence AC	[Hz]	1
Spínací frekvence DC	[Hz]	1
Poznámky ke spínací frekvenci		žádné kapacitní zatížení
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60

DP3613



Reléový adaptér

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Poznámka k okolní teplotě		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí		IP 67; IP 69K
Stupeň znečištění		2; (před instalací a při výměně zařízení)

Schválení / zkoušky

MTTF	[let]	942
------	-------	-----

Mechanická data

Hmotnost	[g]	75,3
Hmotnost (bez příslušenství a balení)	[g]	35
Rozměry	[mm]	63 x 30 x 23
Materiály		pouzdro: PA; Pouzdro se závitem: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnicí materiál		FKM

Upozornění

Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Těsnění: FKM



1: L+	
2: IN1	DI
3: L-	
4: IN2	DI




Reléový adaptér

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Těsnění: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NC
3: n.c.	
4: OUT2	NC
5: n.c.	