


UGT201

超声波传感器

UGC00800EOKG/US



1 LED灯



产品特点

电气设计	PNP
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)
感应距离 [mm]	60...800; (目标物体: 200 x 200 mm)
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 60.5

电气数据

工作电压 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗 [mA]	< 35
防护等级	III
反相保护	有
开机延迟时间 [s]	< 0.3
转换频率 [kHz]	230

总的输入/输出

输入和输出总数	数字输出数量: 1
---------	-----------

输入

同步输入	否
多路输入	否

输出

输出数量	1
电气设计	PNP
数字输出数量	1
输出功能	常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	5
短路保护	有
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	60...800; (目标物体: 200 x 200 mm)
-----------	--------------------------------

UGT201



超声波传感器

UGC00800EOKG/US

盲区	[mm]	60
圆柱形孔径角	[°]	15; (±2)
90°角度传感器/目标的偏差最大值	[°]	± 4
精度/偏差		
温度补偿		有
迟滞	[%]	< 1
开关点偏移	[%]	-5...5
重复精度		1 %
分辨率	[mm]	3
注释		预热时间20分钟后达到指示值。
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
存储温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级A
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1毫米的幅度，振荡时间5分钟，每轴共振时30分钟或55赫兹
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms半正弦；3个坐标轴中每个方向3个冲击
MTTF	[年]	209
UL认证	Ta	-20...70 °C
	电源	Class 2
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	56
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 60.5
螺纹代号		M18 x 1
原材料		PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷
拧紧扭矩	[Nm]	1
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	回声	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围	固定螺母: 2, 塑料	
	橡胶垫圈: 2	
注释		
注释		按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位		1 件




电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A





接口



2: 示教



图表



- 1: 距离
- 2: 监控范围
- 3: 开启/关闭图
- 4: 目标物体 100 x 100 mm
- 5: 目标50%在检测区域
- 6: 开关点