


DTE930



RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04



Oblast nasazení	
Rádiové schválení pro	USA; Kanada; Austrálie; Singapur; Malajsie; Indonésie; Mexiko; Jižní Afrika
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	700
Pracovní frekvence [MHz]	902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Anténní přípoje	4; (TNC-Reverse)
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Výkon vysílače ERP [mW]	2000; (parametrizovatelné v krocích: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedance [Ω]	50
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy	
Počet digitálních vstupů	4
Výstupy	
Po digitálních výstupů	4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	500; (max.)
Měřicí oblast	
RSSI práh	nastavitelný pomocí softwaru
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protokol	EtherNet/IP
Typ použití	Přenos dat



RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Ethernet - TCP/IP		
Protokol	TCP/IP	
Typ použití	nastavení parametrů; Přenos dat	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...55
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Rozhlasové schválení	FCC Part15	
Certifikát UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	IP67
	Napěťové napájení	SELV
	Číslo souboru UL	E347020
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	3417,8
Rozměry	[mm]	300 x 300 x 71
Materiály	pouzdro: Hliník; Ochranný kryt: Plast; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE; konektor: Mosaz / Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá/zelená
		4 x LED, barevný Programovatelný
Akustický signál	siréna	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - Ethernet		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: X		
		
LAN		
1	TX+	
2	TX-	
3	RX+	
4	RX-	
PoE+		
1	TX+ / PoE+1	
2	TX- / PoE+1	
3	RX+ / PoE+2	
4	RX- / PoE+2	
5	PoE+1	
6	PoE+1	
7	PoE+2	
8	PoE+2	

RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Elektrické připojení - Napěťové napájení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A




Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC

Elektrické připojení - vstupy / výstupy

konektorové provedení: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4