


VSE002

振动分析模块
DIAGNOSTIC ELECTRONICS



1 以太网接口



产品特征		
频率范围	[Hz]	0...12000
应用		
设计	通过PC软件参数设定 VES004	
应用	计数器功能	
电气数据		
工作电压公差	[%]	20
工作电压	[V]	24 DC; (如果使用IEPE输入: 24 V + 20%; IEPE = 集成电子压电)
电流损耗	[mA]	200; (24 V)
防护等级		III
总的输入/输出		
输入和输出总数		8; (可配置)
输入和输出总数		模拟量输入数: 2; 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
输入		
模拟量输入数		2
模拟量输入的分辨率		12
动态输入 - 取样率	[kSamples]	100
输出		
输出信号		开关信号; 模拟信号
数字输出数量		1
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2



振动分析模块

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20
负载最大值	[Ω]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
测量/设定范围		
频率范围	[Hz]	0...12000
接口		
通信接口		Ethernet
协议		TCP/IP
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
存储温度	[°C]	0...70
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 50178	
MTTF	[年]	101
机械技术数据		
重量	[g]	323.1
外壳		塑料外壳
安装方式		导轨; (TH35/EN60715)
尺寸	[mm]	100 x 25.4 x 103.4
原材料		PA
数据存储器		
历史记录		有
缓冲式数据存储器		有
数据存储器类型		环存储器; FIFO
实时时钟类型		有
存储器位置		内部的
存储间隔		min. 1 min
存储大小		881664 数据记录
附件		
附件(可选)		交叉以太网跳线用于直接连接PC
注释		
包装单位		1 件



电气连接

公母接头: ; 电缆长度最大值: 250 m

接口

