

# E10446




## Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC010

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



### Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

### Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

# E10446



## Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

|                                    |     |    |
|------------------------------------|-----|----|
| Max. aktuální zatížitelnost celkem | [A] | 12 |
|------------------------------------|-----|----|

### Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -15...80 |
| Krytí          |      | IP 67    |

### Mechanická data

|                                   |      |               |
|-----------------------------------|------|---------------|
| Rozměry                           | [mm] | 28 x 60 x 152 |
| Materiály                         |      | TPU           |
| Tvarovaný materiál                |      | TPU           |
| Počet portů centrálního rozvaděče |      | 8             |
| Typ konektoru                     |      | M12           |

### Zobrazení / ovládací prvky


|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 8 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

### Elektrické připojení - Připojení

konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm



## Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

### Připojení



### Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,5 Nm

