

E10511




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0002F03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10912

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm] 27 x 15 x 39

Materiály TPU průhledný

Tvarovaný materiál TPU, průhledný

Materiál převlečné matice Mosaz, anti-adhesivní povrch

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení 1 ks

E10511



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0002F03

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesítěn; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá